

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20x20G, Korkeus / oven korkeus: 800/425mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927725 800/425
GTIN	4062406111724
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Paino	31,8 kg
Syvyys	650 mm
Korkeus	800 mm
Hyötyleveys	550 mm

Oven pysäytin	Oikea
Oven hyötykorkeus	425 mm
Leveys	600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927815 1
Hyllytaso voidaan vetää ulos Tyyppi 1	927810 1
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20