

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20x20G, Korkeus / oven korkeus: 900/625mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Syvyys	650 mm
Hyötyleveys	550 mm

Oven hyötykorkeus	625 mm
Leveys	600 mm
Oven pysäytin	Oikea
Paino	36 kg
Korkeus	900 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Työkalupenkkinen hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927815 1
Hyllytaso voidaan vetää ulos Tyyppi 1	927810 1
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100