

Garant GRIDLINE

Laatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 50mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927800 50
GTIN	4062406111793
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaikki rungot 24G.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Hyötykorkeus	25 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	50 mm
Paino	7,9 kg
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	20
Käyttöalue	Työpenkin runko
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm

Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikko