

Garant GRIDLINE

Laatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 125mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927800 125
GTIN	4062406111823
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaikki rungot 24G.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Etukorkeus	125 mm
Paino	9,5 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	20
Käyttöalue	Työpenkin runko
Hyötysyvyys	500 mm

Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikko