

Garant GRIDLINE

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 125mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927805 125
GTIN	4062406111908
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus estää avautumisen kuljetuksen aikana. Siirrettävien työpenkkien ja runkojen varusteluun.

Sopii:

Kaikki rungot 24G.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Paino	9,5 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Hyötykorkeus	100 mm
Etukorkeus	125 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys G	20

Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikko