

Garant GRIDLINE

**Laatikostorunko 24G, siirrettävä, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20×20G,
Rungon korkeus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927730 500
GTIN	4062406111762
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Siirrettävä runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Suojuksessa uritettu kumimatto, vierintäreunus ja 2-komponenttiset Haptoprene®-työntökahvat.

2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pysäköintijarrut pyörälle ja pyörintämekanismit) Ø 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus.

Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Runkoon saa asettaa vain laatikot nro 927805!

Ei saa työntää sähköisesti korkeussäädettävien työpaikkojen nro 920301 – 920316 alle.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
----------	--------

Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Syvyys	650 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	700 mm
vierintäreunus	kyllä
Ovien lkm	0
Hyötykorkeus	425 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Enimmäiskantokyky	600 kg
Paino	28,5 kg
ComfortClose	ei
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Leveys	600 mm
Malli	siirrettävät
Malli	omaa varustelua varten
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Vetoalustojen määrä	0
Kotelo avoin ylhäältä	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpajan pyörillä varustettu laatikosto