

Garant GRIDLINE

**Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927805 100
GTIN	4062406111892
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatit, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää avautumisen kuljetuksen aikana. Siirrettävien työpenkkien ja runkojen varusteluun.

**Sopii:**

Kaikki rungot 24G.

**Pintakäsittely:**

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	8,9 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	75 mm
Etukorkeus	100 mm
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	20

Käyttöalue	Asennusvaunu
Hyötisyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	kyllä
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×20G
Tuotetyyppi	Laatikko