

Garant GRIDLINE

**Laatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	927800 75
GTIN	4062406111809
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Sopii:**

Kaikki rungot 24G.

**Pintakäsittely:**

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	50 mm
Paino	8,4 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Etukorkeus	75 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Hyötyleveys G	20
Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Työpenkin runko
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm

Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	20×20G
Tuotetyppi	Laatikko