

Garant GRIDLINE

Laatikko, 20×20G, laatikoiden etukorkeus: 300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927800 300
GTIN	4062406111861
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat, tukeva teräsrakenne, kantavuus 75 kg. Alumiininen listavedin, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaikki rungot 24G.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	13 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	275 mm
Etukorkeus	300 mm
Hyötyleveys G	20
Hyötysyvyys G	20
Käyttöalue	Työpenkin runko

Hyötisyvyys	500 mm
Hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoissa yksittäislukitus	ei
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	20×20G
Tuotetyppi	Laatikko