

Garant**Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Kierteenleikkausalue: M1-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338115 M1-12
GTIN	4062406112097
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

Käyttö:**Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.**

- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881–309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399–309413 (koot ER 11 / 16 / 25).

Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120–338142.

Kiinnityspultit, katso nrot 308600 – 308806.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.

Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

Huomautus:

Maksimikierto 4 000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, veto	1 mm
Pituudentasaus, työntö	0,2 mm
Sisä-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	43 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Sopii ER-kokoihin	11 / 16
Kierteenleikkausalue	M1 - M12
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	A
Tuotetyyppi	Kierteitysisukka