

Garant GRIDLINE

**Ympäristökaappi, umpilevypariovet, Korkeus mm / laatikoiden keruullas:
2000/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Tuoteluokka	91U

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Ovissa sivuilla tuuletusraot, lukittavissa työntökahvalla, jossa **nastasylinterilukko**. Sinkitty keräysallas, **StawaR** -ohjeen mukaan vesitiiviiksi hitsattu. Kantavuus 100 kg. Korkeussäätö 25 mm porrastuksin. Keräystilavuus 20 litraa (20 mm altaan reunan alapuolella).

Käyttö:

Kasvinsuojeluaineiden sekä myrkyllisten ja vesistöille haitallisten kemikaalien turvalliseen ja määräysten mukaiseen säilytykseen työtiloissa.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Pintakäsittely:

Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Kaappi ei sovellu helposti syttyvien nesteiden säilytykseen! Varastointi WHG § 19:n mukaisesti. Altaat vastaavat vaatimustenmukaisuusvakuutusta rakennussäädöksen mukaisesti, StawaR (teräsallasdirektiivi).

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Hyötykorkeus: 1860 mm

Keräysaltaiden lukumäärä: 4

Paino: 135 kg

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Keräysaltaiden lukumäärä	4
kaapin etuosat	täysmetallinen saranaovi, tuuletusraot
Paino	135 kg
Hyötykorkeus	1860 mm
Korkeus	2000 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	225 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Ympäristökaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Keräysallas kaapin/osaston leveydelle 1000 mm	980096 1000