

**Garant****Tukipylvät, Korkeus: 481 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928010 481
GTIN	4062406112233
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä asennus ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierreholkkit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikälevyn, hyllytason jne. kiinnittämiseen. Kannatinpylväiden sivuilla aukot kaapelin sisäänvientiä varten. Toimitetaan pareittain.

**Sopii:**

Reikälevyt 1 × nro 928070 tai nro 928071.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Käytettäessä mediakiskoja pyydämme tilaamaan lisäksi mediamoduulin nro 928460 koko CUT/OUT.

Kannatinvarsikonsolien ja poikittaistukien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäisvarustelu reikäseinällä	1 × nro 928070 tai nro 928071
Korkeus	481 mm

Paino	3 kg
Leveys	40 mm
Enimmäiskantokyky	50 kg
Syvyys	100 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tukipylväs

## Tarvikkeet

Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 2000/13	928235 2000/13
Multifix Sopii tyyppiin 1000	928201 1000
Reikäseinä ja harjaslista Sopii tyyppiin 1000	928111 1000
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Rei'itetty seinäksipuolinen Sopii tyyppiin 500	928070 500
Mediakisko2 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1000	928442 1000
Läpinäkyvä väliseinä Sopii tyyppiin 1000	928090 1000
Multifix ja Easyfix-magneettiklipsi Sopii tyyppiin 1500	928206 1500
Läpinäkyvä väliseinä Sopii tyyppiin 2000	928090 2000
Multifix Sopii tyyppiin 2000	928201 2000
Mediakiskoomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 1000	928441 1000
Mediakisko4 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1500	928443 1500
Multifix Sopii tyyppiin 1500	928201 1500
Multifix ja Easyfix-magneettiklipsi Sopii tyyppiin 2000	928206 2000
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 2000	928145 2000

Multifix ja Easyfix-magneetiklipsi Sopii tyyppiin 1000	928206 1000
Säilytystaso teräslevyäsyyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 1500	928131 1500
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1500/AB1	928230 1500/AB1
Mediakisko4 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 2000	928443 2000
Säilytystaso teräslevyäsyyvyys 200 mm Sopii tyyppiin 1500	928130 1500
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 2000/AA1	928230 2000/AA1
Reikäseinä ja harjaslista Sopii tyyppiin 2000	928111 2000
Säilytystaso, valaisin Sopii tyyppiin 1000	928140 1000
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli DK250V/2	928460 DK250V/2
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1000/9	928235 1000/9
Mediakisko4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF Sopii tyyppiin 1000	928444 1000
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1500/9	928235 1500/9
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli FR250V/2	928460 FR250V/2
Multimediakäntövarsi kannettavan tietokoneen telineellä Nivelten lukumäärä 2	928275 2
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 1500	928145 1500
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 2000/AB1	928230 2000/AB1
Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 1000	928211 1000
Mediakisko2 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1500	928442 1500
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 2000/19	928235 2000/19
Rei'itetty seinäksipuolinen Sopii tyyppiin 1000	928070 1000
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli ON/OFF	928460 ON/OFF
Mediakisko4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF Sopii tyyppiin 2000	928444 2000
	928270 1

Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä Nivelten lukumäärä 1	
Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä Nivelten lukumäärä 2	928270 2
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1000/6	928235 1000/6
Rei'itetty seinäKaksipuolinen Sopii tyyppiin 2000	928071 2000
Mediakiskoomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 1500	928441 1500
Mediamoduuli tukipylväeseen Moduulin malli FR250/ ONOF	928460 FR250/ONOF
Säilytystaso teräslevyäsyyvyys 200 mm Sopii tyyppiin 2000	928130 2000
Rei'itetty seinäyksipuolinen Sopii tyyppiin 2000	928070 2000
Mediakisko2 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 2000	928442 2000
Kääntövarsi Nivelten lukumäärä 2	928170 2
Rei'itetty seinäKaksipuolinen Sopii tyyppiin 1500	928071 1500
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Mediakisko4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF Sopii tyyppiin 1500	928444 1500
Säilytystaso teräslevyäsyyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 1000	928131 1000
Mediakisko4 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1000	928443 1000
Reikäseinä ja harjaslista Sopii tyyppiin 1500	928111 1500
Kääntövarsi Nivelten lukumäärä 1	928170 1
Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 1500	928211 1500
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1500/ AA1	928230 1500/AA1
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Säilytystaso, valaisin Sopii tyyppiin 1500	928140 1500
Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 2000	928211 2000
Mediamoduuli tukipylväeseen Moduulin malli CUT/OUT	928460 CUT/OUT

Säilytystaso, valaisin Sopii tyyppiin 2000	928140 2000
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli DE250V/2	928460 DE250V/2
Rei'itetty seinäyksipuolinen Sopii tyyppiin 1500	928070 1500
Mediakiskoomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 2000	928441 2000
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 2000	928131 2000
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli CH250V/2	928460 CH250V/2
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 200 mm Sopii tyyppiin 1000	928130 1000
Läpinäkyvä väliseinä Sopii tyyppiin 1500	928090 1500
Mediamoduuli tukipylvääseen Moduulin malli OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1500/14	928235 1500/14
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 1000	928145 1000
Rei'itetty seinäKaksipuolinen Sopii tyyppiin 1000	928071 1000
LED-valaistusyksikkö sivulta Tehonkulutus 15 W	928620 15