

Garant**Vahvistettu takaseinä, tukipylväät, Tukipylvään korkeus: 962mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928020 962
GTIN	4062406112271
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Lisähintaan sisältyvä paikka tukipylväiden kiinnittämiseen työpisteen keskelle. Kokoon 1500 mm voidaan kiinnittää keskelle 1000 mm:n lisäosa, kokoon 2000 mm voidaan keskelle kiinnittää 1500 mm:n lisäosa.

Sopii:

Työasema mLevel nro 920002, 920004 ja eLevel nro 920012, 920014 koot 1500 ja 2000.

Toimituksen sisältö:

Työaseman vahvistettu takaseinä toimitetaan koottuna ja tukipylväät (nro 928010) toimitetaan asennettuina.

Huomautus:

Nro 928020 on valinnainen, lisähintaan saatava ominaisuus, jonka voi tilata vain uuden tilauksen yhteydessä. Ei asennettavissa jälkikäteen!

Jakajaosaa 928040 ei voi asentaa vahvistettuun takaseinään.

Tekninen kuvaus

Tukipylvään korkeus	962 mm
Paino	18 kg

Syvyys	100 mm
Korkeus	962 mm
Enimmäiskantokyky	200 kg
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tukipylväs