

**Garant****Tukipylvät, Korkeus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928010 200
GTIN	4062406112226
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä asennus ilman liitoslevyä. Ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella ja kierrehokit etu- ja sisäpuolella lisämoduulien kuten reikälevyn, hyllytason jne. kiinnittämiseen. Kannatinpylväiden sivuilla aukot kaapelin sisäänvientiä varten. Toimitetaan pareittain.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Sopii vain mediakiskoon, hyllytasoon ja Multifixiin. Mediamoduulin nro 928460 asennus ei ole mahdollista.

Kannatinvarsikonsoalien ja poikittaistukien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Paino	1,2 kg
Leveys	40 mm
Syvyys	100 mm

Enimmäiskantokyky	50 kg
Korkeus	200 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tukipylväs

## Tarvikkeet

Multifix ja Easyfix-magneettiklipsi Sopii tyyppiin 1500	928206 1500
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 1000	928145 1000
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1000/9	928235 1000/9
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 200 mm Sopii tyyppiin 2000	928130 2000
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1500/9	928235 1500/9
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 2000/13	928235 2000/13
Multifix Sopii tyyppiin 1000	928201 1000
Multifix Sopii tyyppiin 2000	928201 2000
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1500/AA1	928230 1500/AA1
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 2000	928131 2000
Mediakiskoomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 1500	928441 1500
Multifix ja Easyfix-magneettiklipsi Sopii tyyppiin 1000	928206 1000
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 1000	928131 1000
Kääntövarsi Nivelten lukumäärä 1	928170 1
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 300 mm Sopii tyyppiin 1500	928131 1500
Mediakisko2 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 2000	928442 2000
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 2000/AA1	928230 2000/AA1
Mediakisko4 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1500	928443 1500

Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 1000	928211 1000
Mediakisko4 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 2000	928443 2000
Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 2000	928211 2000
Mediakisko4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF Sopii tyyppiin 1000	928444 1000
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1500/AB1	928230 1500/AB1
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1500/14	928235 1500/14
Kääntövarsi Nivelten lukumäärä 2	928170 2
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 2000/19	928235 2000/19
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 2000	928145 2000
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 2000/AB1	928230 2000/AB1
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 200 mm Sopii tyyppiin 1000	928130 1000
Avoimet Multifix-säilytyslokerot Pituus (mm) / tyypp 1000/AA1	928230 1000/AA1
Mediakisko2 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1000	928442 1000
Mediakiskoomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 1000	928441 1000
Piirustuksenripustuslistaripustusmagneetein Sopii tyyppiin 1500	928211 1500
Säilytystaso teräslevyäsyvyys 200 mm Sopii tyyppiin 1500	928130 1500
Mediakiskoomaa varustelua varten Sopii tyyppiin 2000	928441 2000
Mediakisko4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF Sopii tyyppiin 2000	928444 2000
Multifix ja Easyfix-magneettiklipsi Sopii tyyppiin 2000	928206 2000
Multifix-säiliö Pituus (mm) / rasioiden määrä 1000/6	928235 1000/6
Multifix Sopii tyyppiin 1500	928201 1500
Säilytystaso, teräskaaret Sopii tyyppiin 1500	928145 1500

Mediakisko4 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1000	928443 1000
Mediakisko2 pistorasiaa 250V Sopii tyyppiin 1500	928442 1500
Mediakisko4 pistorasiaa, 250V + ON/OFF Sopii tyyppiin 1500	928444 1500
LED-valaistusyksikkö sivulta Tehonkulutus 15 W	928620 15