

Garant**Lisäjakoseinä., Korkeus: 962mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928040 962
GTIN	4062406112530
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso. Tukipylväsrakenteen jaotteluun eri työskentelyalueisiin. Mahdollista vain käytettäessä poikittaistukea nro 928050 tai poikittaistuollista kannatinvarsikonsolea nro 928055; 928056.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Ei voi asentaa vahvistettuun takaseinään 928020.

Tekninen kuvaus

Enimmäisvarustelu reikäseinällä	2 x nro 928070 tai nro 928071
Syvyys	100 mm
Paino	4 kg
Leveys	80 mm
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tukipylväs

Tarvikkeet

Kannatinvarren konsoli Pituus 2000 mm	928055 2000
Poikittaistuki Pituus 2000 mm	928050 2000
Kannatinvarren konsoli Pituus 1000 mm	928055 1000
Kannatinvarsikonsoli Pituus 2000 mm	928056 2000
Kannatinvarren konsoli Pituus 1500 mm	928055 1500
Poikittaistuki Pituus 1000 mm	928050 1000
Kannatinvarsikonsoli Pituus 1500 mm	928056 1500
Kannatinvarsikonsoli Pituus 1000 mm	928056 1000
Poikittaistuki Pituus 1500 mm	928050 1500