

Garant**Kulmatukipylväs ripustusurat, Korkeus: 962mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928030 962
GTIN	4062406112301
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä. Esteetön työtaso, sillä asennus ilman liitoslevyjä.

Kulmatukipylväs, jossa ripustusurat 50 mm:n välein etupuolella, kierrehokit ja reikä (Ø 25 mm) kaapelien läpivientejä varten.

Sopii:

Kulmatukipylvääseen nro 938030 voidaan kiinnittää hyllytasot nro 928131 - 928145 koko 1000 ja Multifix-kiskot nro 928201, 928206, 928230, 928235 koko 1000. Reikälevyt 2 x nro 928070 tai nro 928071.

Tekninen kuvaus

Paino	6 kg
Enimmäisvarustelu reikäseinällä	2 x nro 928070 tai nro 928071
Leveys	40 mm
Syvyys	100 mm
Materiaalin paksuus	1 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Tukipylväs