

Garant**Kannatinvarren konsoli, Syvyys 350 mm, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928055 1000
GTIN	4062406112585
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602, 928606 ja laitekiskon nro 928250 kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Tekninen kuvaus

Syvyys	350 mm
Pituus	1000 mm
Paino	5 kg
Korkeus	60 mm
Enimmäiskantokyky	50 kg
Ulottuma	250 mm
Leveys	1000 mm
Käyttöalue	Tukipylväät
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 350 mm
Tuotetyyppi	Korotuslevy

Tarvikkeet

Laitekisko, 2 liukukannatinta Pituus 1000 mm	928250 1000
TAMETO-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 1000	928608 1000
LED-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 1000	928600 1000
LED-valaistusyksikkö, ON-/OFF-kytkin Sopii tyyppiin 1000	928602 1000