

Garant**Kannatinvarren konsoli, Syvyys 350 mm, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928055 2000
GTIN	4062406112608
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602, 928606 ja laitekiskon nro 928250 kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	250 mm
Enimmäiskantokyky	50 kg
Paino	8 kg
Syvyys	350 mm
Korkeus	60 mm
Pituus	2000 mm
Leveys	2000 mm
Käyttöalue	Tukipylväät
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 350 mm
Tuotetyyppi	Korotuslevy

Tarvikkeet

LED-valaistusyksikkö, ON-/OFF-kytkin Sopii tyyppiin 2000	928602 2000
LED-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 2000	928600 2000
Laitekisko, 2 liukukannatinta Pituus 2000 mm	928250 2000
TAMETO-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 2000	928608 2000