

**Garant****Kannatinvarsikonsoli, Syvyys 550 mm, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928056 1500
GTIN	4062406112622
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602, 928606 ja laitekiskon nro 928250 kiinnittämiseen.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

**Tekninen kuvaus**

Paino	8 kg
Pituus	1500 mm
Korkeus	60 mm
Syvyys	550 mm
Ulottuma	450 mm
Enimmäiskantokyky	50 kg
Leveys	1500 mm
Käyttöalue	Tukipylväät
Rakennetyyppi	Teräs rakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 550 mm
Tuotetyyppi	Korotuslevy

## Tarvikkeet

LED-valaistusyksikkö, ON-/OFF-kytkin Sopii tyyppiin 1500	928602 1500
TAMETO-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 1500	928608 1500
LED-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 1500	928600 1500
Laiteskisko, 2 liukukannatinta Pituus 1500 mm	928250 1500