

Garant**Kannatinvarsikonsoli, Syvyys 550 mm, Pituus: 2000mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928056 2000 |
| GTIN | 4062406112639 |
| Tuoteluokka | 91P |

Kuvaus**Malli:**

Vankka teräslevyrakenne. Asennus pareittain, valaistusyksikön nro 928600, 928602, 928606 ja laitekiskon nro 928250 kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Sopii vain tukipylväille kooissa 962 ja 1362.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--------------|
| Enimmäiskantokyky | 50 kg |
| Korkeus | 60 mm |
| Paino | 9 kg |
| Pituus | 2000 mm |
| Syvyys | 550 mm |
| Ulottuma | 450 mm |
| Leveys | 2000 mm |
| Käyttöalue | Tukipylväät |
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne |
| Materiaalin paksuus | 1,5 mm |

| | |
|--------------------|---|
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 550 mm |
| Tuotetyyppi | Korotuslevy |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Laitekisko, 2 liukukannatinta Pituus 2000 mm | 928250 2000 |
| LED-valaistusyksikkö, ON-/OFF-kytkin Sopii tyyppiin 2000 | 928602 2000 |
| LED-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 2000 | 928600 2000 |
| TAMETO-valaistusyksikkö Sopii tyyppiin 2000 | 928608 2000 |