


Garant**Rei'itetty seinä yksipuolinen, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928070 1000
GTIN	4062406112660
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Kestävää teräslevyä, taivutettu työkalujen näkyvillä säilytystä varten.

Reikälevyt taivutettua teräslevyä □ 9x9 mm 37 mm:n reikävälein reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Reikälevyjen tarvikkeet löytyvät ryhmästä 95.

Tekninen kuvaus

Kantavuus	100 kg
Sopii tyyppiin	1000 mm
Reikäseinärakenne	Yksisivuinen
Leveys	920 mm
Paino	6 kg
Syvyys	25 mm
Korkeus	481 mm

Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Rei'itetty seinä

Tarvikkeet

Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Tukipylväs ripustamista varten Korkeus 481 mm	928060 481
Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä Nivelten lukumäärä 2	928270 2
Multifix Sopii tyyppiin 500	928201 500
Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä Nivelten lukumäärä 1	928270 1
Multimediakääntövarsi kannettavan tietokoneen telineellä Nivelten lukumäärä 2	928275 2