


**Garant****Rei'itetty seinä yksipuolinen, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928070 1500
GTIN	4062406112677
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Kestävää teräslevyä, taivutettu työkalujen näkyvillä säilytystä varten.

Reikälevyt taivutettua teräslevyä □ 9x9 mm 37 mm:n reikävälein reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

**Sopii:**

Ruuvataan tukipylväiden nro 928010 väliin, materiaalivaunuun nro 918590 ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Reikälevyjen tarvikkeet löytyvät ryhmästä 95.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	25 mm
Leveys	1420 mm
Kantavuus	100 kg
Sopii tyyppiin	1500 mm
Korkeus	481 mm
Reikäseinärakenne	Yksisivuinen
Paino	9 kg

Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Rei'itetty seinä

## Tarvikkeet

Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Multifix Sopii tyyppiin 1000	928201 1000
Multifix Sopii tyyppiin 500	928201 500
Tukipylväs ripustamista varten Korkeus 481 mm	928060 481
Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä Nivelten lukumäärä 1	928270 1
Multimediakääntövarsi monitoimikiinnittimellä Nivelten lukumäärä 2	928270 2
Multimediakääntövarsi kannettavan tietokoneen telineellä Nivelten lukumäärä 2	928275 2