


Garant

Reikälevytakaseinä (tukipylväspari + 1 reikälevy yksipuolinen), Korkeus 481 mm, Sopii tyyppiin: 1000

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	928075 1000
GTIN	4062406113025
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Tukipylväspari teräsputkea 100×40×2 mm. **Ripustusreiät** 50 mm:n rasterissa etupuolella sekä **kierreholkkit** etupuolella moduulien/rakennneosien kiinnitykseen. Välissä teräslevystä valmistettu reikälevy.

Käyttö:

Ruuvataan työtasoon, pituudet 1000, 1500 ja 2000 mm.

Toimituksen sisältö:

1×tukipylväspari + 1× reikälevy, yksipuoleinen. Kannatinvarsikonsoalien ja poikittaistukien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Kantavuus	100 kg
Reikäseinärakenne	Yksisivuinen
Sopii tyyppiin	1000 mm
Korkeus	481 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne

Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Korkeus 481 mm
Tuotetyyppi	Rei'itetty seinä

Tarvikkeet

Tukipylvään liitososa Tyyppi 2	938027 2
Tukipylvään liitososa Tyyppi 1	938027 1
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Rei'itetty seinäyksipuolinen Sopii tyyppiin 1000	928070 1000