

Garant

Reikälevytakaseinä (tukipylväspari + 2 reikälevyä yksipuoliset), Korkeus 962 mm, Sopii tyyppiin: 2000

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	928076 2000
GTIN	4062406113070
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Tukipylväspari teräsputkea 100×40×2 mm. **Ripustusreiät** 50 mm:n rasterissa etupuolella sekä **kierreholkit** etupuolella moduulien/rakenneseosten kiinnitykseen. Välissä teräslevystä valmistettu reikälevy.

Käyttö:

Ruuvataan työtasoon, pituudet 1000, 1500 ja 2000 mm.

Toimituksen sisältö:

1×tukipylväspari + 2×reikälevy, yksipuoleinen. Soveltuu kannatinvarsikonsoalien kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Kantavuus	200 kg
Reikäseinärakenne	Yksisivuinen
Korkeus	962 mm

Sopii tyyppiin	2000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	50 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Korkeus 962 mm
Tuotetyyppi	Rei'itetty seinä

Tarvikkeet

Tukipylvään liitososa Tyyppi 1	938027 1
Tukipylvään liitososa Tyyppi 2	938027 2
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Rei'itetty seinäyksipuolinen Sopii tyyppiin 2000	928070 2000