


Garant

Reikälevytakaseinä (tukipylväspari + 1 reikälevy yksipuolinen), Korkeus 481 mm, Sopii tyyppiin: 2000

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 928075 2000 |
| GTIN | 4062406113049 |
| Tuoteluokka | 91P |

Kuvaus**Malli:**

Tukipylväspari teräsputkea 100×40×2 mm. **Ripustusreiät** 50 mm:n rasterissa etupuolella sekä **kierreholkkit** etupuolella moduulien/rakenneseosten kiinnitykseen. Välissä teräslevystä valmistettu reikälevy.

Käyttö:

Ruuvataan työtasoon, pituudet 1000, 1500 ja 2000 mm.

Toimituksen sisältö:

1×tukipylväspari + 1× reikälevy, yksipuoleinen. Kannatinvarsikonsoalien ja poikittaistukien kiinnittäminen ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|---------------|
| Kantavuus | 100 kg |
| Korkeus | 481 mm |
| Sopii tyyppiin | 2000 mm |
| Reikäseinärakenne | Yksisivuinen |
| Rakennetyyppi | Teräs rakenne |

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 50 mm |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | Korkeus 481 mm |
| Tuotetyyppi | Rei'itetty seinä |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Tukipylvään liitososa Tyyppi 2 | 938027 2 |
| Tukipylvään liitososa Tyyppi 1 | 938027 1 |
| Rei'itetty seinäyksipuolinen Sopii tyyppiin 2000 | 928070 2000 |
| Tukipylväät Korkeus 481 mm | 928010 481 |