

Garant**Säilytystaso teräslevyä syvyys 300 mm, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928131 1000
GTIN	4062406113223
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. **Säätöalueen syvyys 110 mm.**

Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 110°**.

Sopii:

Asennus **ripustamalla** tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Hyllytasot voidaan varustaa avoimilla säilytyslokeroilla, jotka löytyvät osasta 96.

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	880 mm
Syvyydensäätöalue	110 mm
Sopii tyyppiin	1000
Hyötysyvyys	300 mm
Korkeus	80 mm
Leveys	920 mm
Kaltevuuskulma	90 astetta
Kaltevuuskulma	110 astetta
Hyllyn rakenne	Vakio

Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso