

**Garant****Säilytystaso teräslevyä syvyys 200 mm, Sopii tyyppiin: 2000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928130 2000
GTIN	4062406113216
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. **Säätöalueen syvyys 110 mm.**

Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 110°**.

**Sopii:**

Asennus **ripustamalla** tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Kun ripustetaan 1 arkistohylly sekä tukipylvään etu- että takapuolelle, saadaan kaksinkertainen määrä säilytystilaa. Arkistohyllyt voidaan varustaa avoimin säilytyslokeroihin osasta 96.

**Tekninen kuvaus**

Hyötyleveys	1880 mm
Korkeus	80 mm
Leveys	1920 mm
Syvyydensäätöalue	40 mm
Sopii tyyppiin	2000
Hyötysyvyys	200 mm
Kaltevuuskulma	90 astetta
Kaltevuuskulma	110 astetta

Hyllyn rakenne	Vakio
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso