

Garant**Säilytystaso teräslevyä syvyys 300 mm, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928131 1500
GTIN	4062406113230
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. **Säätöalueen syvyys 110 mm.**

Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 110°**.

Sopii:

Asennus **ripustamalla** tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Hyllytasot voidaan varustaa avoimilla säilytyslokeroilla, jotka löytyvät osasta 96.

Tekninen kuvaus

Syvyydensäätöalue	110 mm
Hyötysyvyys	300 mm
Sopii tyyppiin	1500
Leveys	1420 mm
Korkeus	80 mm
Hyötyleveys	1380 mm
Kaltevuuskulma	90 astetta
Kaltevuuskulma	110 astetta
Hyllyn rakenne	Vakio

Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso