

**Garant****Säilytystaso teräslevyä syvyys 300 mm, Sopii tyyppiin: 2000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928131 2000
GTIN	4062406113247
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. **Säätöalueen syvyys 110 mm.**

Lukittavissa **vaakasuoraan 90°** ja **viistoon 110°**.

**Sopii:**

Asennus **ripustamalla** tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Hyllytasot voidaan varustaa avoimilla säilytyslokeroilla, jotka löytyvät osasta 96.

**Tekninen kuvaus**

Hyötysyvyys	300 mm
Hyötyleveys	1880 mm
Korkeus	80 mm
Syvyydensäätöalue	110 mm
Leveys	1920 mm
Sopii tyyppiin	2000
Kaltevuuskulma	90 astetta
Kaltevuuskulma	110 astetta
Hyllyn rakenne	Vakio

Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso