

Garant**Säilytystaso, valaisin, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928140 1500
GTIN	4062406113339
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Hyllytason kuvaus vastaa alapuolella olevaa nroa 928131. Hyllytason alapuolella on integroitu, kallistettava LED-valaistusyksikkö (malli vastaa nroa 928600, jossa on ON/OFF-kytkin).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**, valaisimen runko hopeanvärinen.

Huomautus:

Hyllyn alla olevassa valaisin-valaisimessa on kiinteät LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput) keskenään. Valmistaja voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

Tekninen kuvaus

Valovirta	2520 lm
Leveys	1420 mm
Väriämpötila	4000 K
Hyötysyvyys	300 mm
Hyötyleveys	1380 mm
Tehonkulutus	27 W
LED-teknologia	kyllä
Sopii tyyppiin	1500
Korkeus	80 mm
Virtakytkin	kyllä

Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite	250 V
Hyllyn rakenne	valaistuksen kanssa
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso