

**Garant****Säilytystaso, teräskaaret, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928145 1000
GTIN	4062406113353
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Teräslevyä, sinkityt teräskaaret. Asennus ripustamalla.

**Sopii:**

Tukipylväät nro 928010, 928020, 928075, 928076, materiaalivaunu nro 918590, väliseinät nro 955430 ja 955431.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Kaari galvaanisesti sinkitty.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	920 mm
Sangan Ø	8 mm
Kaaren korkeus	330 mm
Korkeus	80 mm
Hyötysyvyys	300 mm
Sopii tyyppiin	1000
Hyötyleveys	880 mm
Teräskaarien lukumäärä	4
Hyllyn rakenne	teräskaarien kanssa
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso