

**Garant****Säilytystaso, valaisin, Sopii tyyppiin: 1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928140 1000
GTIN	4062406113322
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

Hyllytason kuvaus vastaa alapuolella olevaa nroa 928131. Hyllytason alapuolella on integroitu, kallistettava LED-valaistusyksikkö (malli vastaa nroa 928600, jossa on ON/OFF-kytkin).

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**, valaisimen runko hopeanvärinen.

**Huomautus:**

Hyllyn alla olevassa valaisin-valaisimessa on kiinteät LED-lamput. Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen (LED-lamput) keskenään. Valmistaja voi vaihtaa ohjausvaihdetta (verkkolaite ja kaapeli).

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	80 mm
LED-teknologia	kyllä
Tehonkulutus	18 W
Hyötysyvyys	300 mm
Leveys	920 mm
Väriämpötila	4000 K
Sopii tyyppiin	1000
Hyötyleveys	880 mm
Valovirta	1890 lm
Pistoketyyppi, tulo	GST-pistokejärjestelmä

Nimellisjännite	250 V
Virtakytkin	kyllä
Hyllyn rakenne	valaistuksen kanssa
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyppi	Hyllytaso