

Garant**Säilytystaso, teräskaaret, Sopii tyyppiin: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	928145 1500
GTIN	4062406113360
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Teräslevyä, sinkityt teräskaaret. Asennus ripustamalla.

Sopii:

Tukipylväät nro 928010, 928020, 928075, 928076, materiaalivaunu nro 918590, väliseinät nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Kaari galvaanisesti sinkitty.

Tekninen kuvaus

Leveys	1420 mm
Korkeus	80 mm
Hyötysyvyys	300 mm
Teräskaarien lukumäärä	5
Sopii tyyppiin	1500
Sangan Ø	8 mm
Kaaren korkeus	330 mm
Hyötyleveys	1380 mm
Hyllyn rakenne	teräskaarien kanssa
Materiaalin paksuus	1,5 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	25 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytaso