

Garant**Perus-vetohyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990211 800
GTIN	4062406113926
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien/lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen ilman työkaluja pistoasennuksena. Yleensä rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla hyvän sivuvakauden ansiosta. Lokeroalustat sinkittyä teräslevyä.

Pintakäsittely:

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**. Poikkitukiparit ovat **aina** antrasiitinharmaat RAL 7016.

Huomautus:

- **500 mm syvät hyllyt ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien kanssa ja niitä voidaan yhdistellä halutulla tavalla.**
- **Varastohyllyjen varaosat ja tarvikkeet löytyvät myös eShop-myymälästämme numeroilla 990271 - 990370.**
- **Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

hyllystön syvyys	500 mm
Profiilikehysten lukumäärä	2
Hyllyn kiinnitystapa	Poikkipalkki
hyllykorkeus	800 mm
Hyllytason leveys	946 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta	900 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Hyllytasohn syvyys	500 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg
hyllystörakenne	Perushyllystö
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö

Tarvikkeet

Hyllytaso, sinkitty, poikkitukipari sopii hyllysyvyydelle 500 mm

990320 500