

Garant**Kulmaliitântä, 1 kulmatuki, Syvyys 400 mm, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990241 2000
GTIN	4062406114145
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Tukevat kulmakappaleet suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitukien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot sinkittyä teräslevyä.

Toimituksen sisältö:

Kulmatuet, kulmahyllytasot (katso määrä kyseisen koon kohdalta). 1 kulmatuki, 4 kulmahyllyä.

Pintakäsittely:

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**. Poikkitukiparit ovat **aina** antrasiitinharmaat RAL 7016.

Huomautus:

Kulmaliitos voidaan koota vain yhdessä kahden perushyllystön nro 990201 tai nro 990211 kanssa.

Tekninen kuvaus

Asiakasasennus	kyllä
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg
Kulmaratkaisu yksittäisenä	ei

Hyllytason syvyys (mitta B)	900 mm
Hyllytasohn syvyys	975 mm
Hyllytason leveys	975 mm
hyllykorkeus	2000 mm
Hyllytason otsapuoli (mitta A)	777 mm
Sopii hyllyliitännäisyvyydelle	400 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Hyllykkö rakenne edellyttää liitoshyllyä	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Kulmaliitos

Tarvikkeet

Kulmahyllytaso, sinkitty, poikkitukisarja Sopii hyllyliitännäisyvyydelle 400 mm

990370 400