

Garant**Kulmaliitântä, 1 kulmatuki, Syvyys 500 mm, Korkeus: 1200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990246 1200
GTIN	4062406114183
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Tukevat kulmakappaleet suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitekien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot sinkittyä teräslevyä.

Toimituksen sisältö:

Kulmatuet, kulmahyllytasot (katso määrä kyseisen koon kohdalta). 1 kulmatuki, 3 kulmahyllyä.

Pintakäsittely:

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**. Poikkitekkiparit ovat **aina** antrasiitinharmaat RAL 7016.

Huomautus:

Kulmaliitos voidaan koota vain yhdessä kahden perushyllystön nro 990201 tai nro 990211 kanssa.

Tekninen kuvaus

Hyllytason otsapuoli (mitta A)	636 mm
Lokeroalustojen määrä	3
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg

Sopii hyllyliitöntäsyvyydelle	500 mm
Hyllykkö rakenne edellyttää liitoshyllyä	kyllä
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytason syvyys (mitta B)	972 mm
Kulmaratkaisu yksittäisenä	ei
Hyllytasohn syvyys	975 mm
hyllykorkeus	1200 mm
Hyllytason leveys	975 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Kulmaliitos

Tarvikkeet

Kulmahyllytaso, sinkitty, poikkitukisarja Sopii hyllyliitöntäsyvyydelle 500 mm

990370 500