

**Garant****Kulmaliitântä, 1 kulmatuki, Syvyys 400 mm, Korkeus: 2400mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 990241 2400   |
| GTIN         | 4062406114152 |
| Tuoteluokka  | 911           |

**Kuvaus****Malli:**

Tukevat kulmakappaleet suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitekien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot sinkittyä teräslevyä.

**Toimituksen sisältö:**

Kulmatuet, kulmahyllytasot (katso määrä kyseisen koon kohdalta). 1 kulmatuki, 5 kulmahyllyä.

**Pintakäsittely:**

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**. Poikkitekkiparit ovat **aina** antrasiitinharmaat RAL 7016.

**Huomautus:**

Kulmaliitos voidaan koota vain yhdessä kahden perushyllystön nro 990201 tai nro 990211 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| hyllykorkeus       | 2400 mm |
| Hyllytasohn syvyys | 975 mm  |
| Hyllytason leveys  | 975 mm  |

|   |  |
|---|--|
| Lokeroalustojen määrä   | 5  |
| Hyllytason syvyys (mitta B)   | 900 mm   |
| Kulmaratkaisu yksittäisenä  | ei   |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma   | 900 kg   |
| Sopii hyllyliitännäisyvyydelle  | 400 mm   |
| Hyllytason otsapuoli (mitta A)  | 777 mm   |
| Asiakasasennus  | kyllä  |
| Hyllykkö rakenne edellyttää liitoshyllyä                                      | kyllä  |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg   |
| Hyllytason paksuus  | 38 mm  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 40 mm  |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite  | Syvyys 400 mm  |
| Tuotetyyppi   | Kulmaliitos  |

## Tarvikkeet

Kulmahyllytaso, sinkitty, poikkitukisarja Sopii hyllyliitännäisyvyydelle 400 mm

990370 400