

**Garant****Lisä-vetohyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 990216 2000   |
| GTIN         | 4062406114299 |
| Tuoteluokka  | 911           |

**Kuvaus****Malli:**

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien/lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen ilman työkaluja pistoasennuksena. Yleensä rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla hyvän sivuvakauden ansiosta. Lokeroalustat sinkittyä teräslevyä.

**Pintakäsittely:**

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**. Poikkitukiparit ovat **aina** antrasiitinharmaat RAL 7016.

**Huomautus:**

- **500 mm syvät hyllyt ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien kanssa ja niitä voidaan yhdistellä halutulla tavalla.**
- **Varastohyllyjen varaosat ja tarvikkeet löytyvät myös eShop-myymälästäme numeroilla 990271 - 990370.**
- **Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.**
- **Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

**Tekninen kuvaus**

|   |  |
|---|--|
| Hyllytasohn syvyys  | 500 mm   |
| hyllystörakenne   | Lisähyllystö   |
| Hyllytason leveys, aukon mitta  | 900 mm   |
| Hyllyn kiinnitystapa  | Poikkipalkki   |
| Profiilikehysten lukumäärä  | 1  |
| Lokeroalustojen määrä   | 4  |
| Hyllytason leveys   | 946 mm   |
| hyllystön syvyys  | 500 mm   |
| Asennusmitta lisähyllystölle leveys   | 975 mm   |
| hyllykorkeus  | 2000 mm  |
| suurin lattiaan kohdistuva kuorma   | 900 kg   |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg   |
| Hyllytason paksuus  | 38 mm  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 40 mm  |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite  | Syvyys 500 mm  |
| Tuotetyyppi   | Tasohyllykkö   |

## Tarvikkeet

Hyllytaso, sinkitty, poikkitukipari sopii hyllysyvyydelle 500 mm

990320 500