

**Garant****Tukirungot, peltiverhoilu, Syvyys 400 mm, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990291 1000
GTIN	4062406114411
Tuoteluokka	91I

**Kuvaus****Malli:**

Ripustusurat 40 mm:n välein ja muoviset päätysuojat molemmissa päädissä. Rei'itetty teräslevyseinä estää sivuttaisen siirtymisen.

**Käyttö:**

Perus- ja lisähyllystöihin nro 990201 – 990216, voidaan käyttää tukirunkona välissä tai päädissä.

**Pintakäsittely:**

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**

**Tekninen kuvaus**

Asiakasasennus	kyllä
hyllykorkeus	1000 mm
sopii hyllytaso-vetohyllykköön	kyllä
Korkeus	1000 mm
Leveys	400 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle	1000 mm

Asennus väliseinäksi mahdollinen	kyllä
Hyllyn mukautus	1-puolinen
sopii hyllysyvyydelle	400 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi	Tukirunko

## Tarvikkeet

Kulmasarja, 2-osainen, alustakiinnitykseen	990399
Tasoitusalustalevyt,sarja, 10 osaa	990398