

Garant**Tukirungot, peltiverhoilu, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	990296 2400
GTIN	4062406114503
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Ripustusurat 40 mm:n välein ja muoviset päätysuojat molemmissa päädissä. Rei'itetty teräslevyseinä estää sivuttaisen siirtymisen.

Käyttö:

Perus- ja lisähyllystöihin nro 990201 – 990216, voidaan käyttää tukirunkona välissä tai päädissä.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**

Tekninen kuvaus

Asennus väliseinäksi mahdollinen	kyllä
hyllykorkeus	2400 mm
sopii hyllytaso-vetohyllykköön	kyllä
Korkeus	2400 mm
Leveys	500 mm
Asiakasasennus	kyllä

Hyllyn mukautus	1-puolinen
sopii hyllysyvyydelle	500 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle	2400 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tukirunko

Tarvikkeet

Kulmasarja, 2-osainen, alustakiinnitykseen	990399
Tasoitusalustalevyt,sarja, 10 osaa	990398