

Garant**Tarkkuuskarasarja Ø 9,75–101,1 mm, Liitântä: HW63****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Laukussa on **digitaalinen karanpää** nro 237516, **digitaalinen näyttöyksikkö** nro 237601, sisäsorvauspitimiä ja tarvikkeita.

Sorvitaltoille, joiden varren Ø 16 mm, ja kääntöteränpitimille. Voidaan laajentaa adapterilla ja WSP-pitimellä Ø 152,1 mm saakka. **Lukematarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm, Ø.**

Digitaalisen näyttöyksikön kautta 0,001 mm, Ø.

Sisäsorvauspitimet sopivalla ISO-kääntöterällä tyyppi **CC..0602**.

Kääntöteränpidin sopivalla ISO-kääntöterällä tyyppi **CC..09T3**.

Toimituksen sisältö:

1 karanpää: 237516 HW63

1 poraustuurna (maksimisorvauspituus): nro 237630 sisäsorvauspidin Ø 9,75–20,1 mm (30 mm);

nro 237634 sisäsorvauspidin Ø 19,75–30,1 mm (72 mm);

nro 237640 sisäsorvauspidin Ø 29,75–48,1 mm (85 mm);

nro 237642 sisäsorvauspidin Ø 47,75–88,1 mm (85 mm)

1 kääntöteränpidin: Nro 237645, Ø 87,75–101,1 mm

(sovittimella nro 237534 enint. Ø114,1 mm)

1 kääntöterä kutakin: 260052 CU7010 (tai käytä CC..0602)

260058 CU7010 (tai käytä CC..09T3)

1 digitaalinen näyttöyksikkö: Nro 237601

Varaosa:

Nroille 237630 – 237642: Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Nroille 237645; 237531; 237532: Kääntöterän ruuvi nro 219805.

Suositus:

Mieluiten kääntöterien nro 237695 – 237698 kanssa.

Huomautus:

Kääntöteränpidin ja adapteri (nro 237531; 237532; 237534) Ø-alueen laajentamiseen 152,1 mm:iin saakka: yksittäiset tuotteet katso tarkkuuskarasarja nro 237512.

Tekninen kuvaus

Liitäntä	HW63
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

CC.T 060204 Laji CU7010	260052 CU7010
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237640
Kääntöteränpitimet	237645
KaranpääØ 9,75 – 152,1 mm Liitäntä HW63	237516 HW63
SisäSORVAUSPIDIN	237630
SisäSORVAUSPIDIN	237634
Säädettävä sisäSORVAUSPIDIN	237642
CC.T 09T304 Laji CU7010	260058 CU7010
Näyttöyksikködigitaalinen	237601
Sarja ilman kiinnitystäØ 9,75–101,1 mm	237539