

Garant**Performance-jyrsinistukka jäähdytyskanavareillä Muoto ADB, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300395 12
GTIN	4062406114633
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu.**
- **Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.**

Kuvaus mainosteksti:

Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.

Etu:

- **Ei jyrsimen ulosvetoa.**
- **Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.**
- **Miellyttävä käsitellä tasauskierteen ansiosta.**
- **Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.**
- **Tarkka mitoitus.**

Etu mainosteksti:

- **Ei jyrsimen ulosvetoa.**
- **Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.**
- **Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.**

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntötaso sivulla DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan. Soveltuu erinomaisesti TPC#jyrsimille tai suuren syötön sovelluksiin. Ei jyrsimen ulosvetoa, tarkka keskisyys, **prosessivarmuus!**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB – nro 308820 – 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys- \varnothing D ₁	12 mm
Ulko- \varnothing D	40,5 mm
\varnothing D ₂	37,5 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40