

**Garant****Performance-jyrsinistukka jäähdytyskanavareillä Muoto ADB, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300395 10
GTIN	4062406114626
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu.**
- **Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.**

**Kuvaus mainosteksti:**

Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.

**Etu:**

- **Ei jyrsimen ulosvetoa.**
- **Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.**
- **Miellyttävä käsitellä tasauskierteen ansiosta.**
- **Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.**
- **Tarkka mitoitus.**

**Etu mainosteksti:**

- **Ei jyrsimen ulosvetoa.**
- **Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.**
- **Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.**

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan. Soveltuu erinomaisesti TPC#jyrsimille tai suuren syötön sovelluksiin. Ei jyrsimen ulosvetoa, tarkka keskisyys, **prosessivarmuus!**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB – nro 308820 – 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
	308625 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle  
40

308830 40

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-  
varteen 40

308615 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN  
69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-  
varteen 40

308700 40