

**Garant****Performance-jyrsinistukka jäähdytyskanavareillä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys –Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304460 20     |
| GTIN         | 4062406114770 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- RFID/Balluf chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu.
- Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.

**Etu:**

- Ei jyrsimen ulosvetoa.
- Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.
- Miellyttävä käsittely tasauskierteen ansiosta.
- Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.
- Tarkka mitoitus.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntötasot DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan. Soveltuu erinomaisesti TPC#jyrsimille tai suuren syötön sovelluksiin. Ei jyrsimen ulosvetoa, tarkka keskisyys, **prosessivarmuus!**

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Tekninen kuvaus**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ulkonema A-mitta | 100 mm |
|------------------|--------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                    | 46,5 mm                            |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 20 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 53,5 mm                            |
| Sovitin                             | HSK-A 100 lyhyt                    |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69882-4                        |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Muoto                               | A                                  |
| Sisäjähdytys                        | kyllä                              |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Weldonistukka                      |