

Garant**Performance-jyrsinistukka jäähdytyskanavareillä, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys –Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304460 8
GTIN	4062406114732
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluf chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu.
- Sisältää 4 jäähdytyskanavareikää.

Etu:

- Ei jyrsimen ulosvetoa.
- Optimoitu muoto – värinänvaimennusominaisuus.
- Miellyttävä käsittely tasauskierteen ansiosta.
- Jyrsimen varren halkeaminen epätodennäköistä.
- Tarkka mitoitus.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835 muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan. Soveltuu erinomaisesti TPC#jyrsimille tai suuren syötön sovelluksiin. Ei jyrsimen ulosvetoa, tarkka keskisyys, **prosessivarmuus!**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
------------------	-------

Ø D ₂	25 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka