

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka, SK 40 A = 80, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302089 16
GTIN	4062406114855
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili)
- Viimeistely pintarakenne.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

**Käyttö:**

Eryteisesti työkalujen ja muottien valmistukseen. **Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.** Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	28,2 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
L <sub>2</sub>	40 mm

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Sovitin	SK 40 A = 80
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 16	309680 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetospultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vääntömomenttivaihtopää ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 16	309745 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Avain ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 16	309740 16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
	308801 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308802 40

ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40 309700 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308785 40

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 308820 40

ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 16 309700 16

Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M 308670 40M

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40 308640 40

Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 308610 40

Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308650 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308795 40

ER-kiristysavain 1/2 tuumaa, avainkoko 25 ER-kiristysholkki-istukalle 16 309720 16

Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308635 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 308630 40

Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308660 40

Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 200 Nm 656050 200

Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 308830 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308765 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 308740 40