

**Garant****Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-A 100 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307543 12
GTIN	4062406114992
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

**Etu:**

- Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
- Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
- Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

**Käyttö:**

Eryteisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.

**Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.**

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302165.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,55 mm
L <sub>2</sub>	72 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka