

Garant**Liuskahiomalaikka (A) hienotyöstö, Ø 125 mm, Rakeisuus: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566345 280
GTIN	4045197722393
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Lasikuitulaikka, pinnoitettu hiomakudoksella (3M 237AA Trizact™), jonka hienojakoinen pyramidipinta koostuu hyvin pienistä alumiinioksidihiukkasista.

Käyttö:

Erityisesti **pinnan viimeistelyyn** kovilla, vaikeasti työstettävillä aineilla kuten **INOX, titaani, runsasseosteiset teräkset** jne. Tasalaatuinen, **toistuvasti yhtenäinen jälki ja pitempi käyttöikä** verrattuna vastaavan rakeistusasteen hiomalaikkoihin.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	280
Muodon kuvaus	kartio
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aine	Alumiinioksidi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
kuiva	soveltuu		