

Garant**Lyhytporaistukka Muoto E, HSK-E 40, Kiinnitysalue: 0,3-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- **Molemmat pyörimissuunnat.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$. Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,3 - 10 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Tyyppi	kapea
Varakiristysavain nro 627425	SW 4
Ulkonema A-mitta	91 mm
Sovitin	HSK-E 40
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka