



## Silovalssaustyökalu EG3T-3 yleiskäyttöinen, Varren kiinnitystyyppi: S20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	291507 S20
GTIN	4060491018966
Tuoteluokka	29F

### Kuvaus

**Malli:**

Käyttöön CNC- ja perinteisissä sorveissa.

Symmetrinen rakenne – yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisena versiona.

**Etä:**

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon  $R_z < 1 \mu\text{m}$  asti.

Syöttö mahdollinen nopeuteen 1 mm/kierros saakka (ulkotyöstö).

**Käyttö:**

Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.

Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään  $1400 \text{ N/mm}^2$  ja kovuus enintään 45 HRC.

Sopii pitkäsorvauskoneisiin.

**Sopii:**

Ø-alue (suositus): 5 mm – 50 mm

**Huomautus:**

- **Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.**
- **Tarkat teknologiasuositukset ovat käyttöohjeessa.**

### Tekninen kuvaus

maksimi valssausvoima	0,6 kN
Varren kiinnitystyyppi	S20
Varren nelikulmio	20 × 20 mm
Rullan Ø	3 mm

Kärjen keskisiirto f	10 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	110 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu